



Fiche technique Accessoires Gamme SP

SP250- SP251: BALAI MOP VAPEUR : (utiliser avec MOP MV1410 et MV450V)

- Le balai MOP vapeur SP250 ou SP251 est destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds.
- Sa technologie brevetée garantit un bionettoyage optimal des surfaces.
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
- Associé à une MOP à usage long ou court, le balai vapeur SP250 ou SP251 ne laisse aucun dépôt sur les surfaces traitées.
- Son utilisation régulière évite la formation du biofilm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	<u>SP250</u>	<u>SP251</u>
• Longueur du manche	120 cm	60 cm
• Longueur du plateau	40 cm	40 cm
• Poids	1.5 kg	1,3 kg




SP260 : BALAI BROSSE VAPEUR

- Le balai BROSSE vapeur SP260 est destiné au nettoyage et à la désinfection des sols durs lisses et antidérapants.
- Il garantit un bionettoyage approfondi des surfaces.
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
- Le balai brosse vapeur SP260 ne laisse aucun dépôt sur les surfaces traitées.
- Son utilisation régulière évite la formation du biofilm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur du manche	120 cm
• Longueur de la brosse	27 cm
• Largeur de la brosse	7 cm
• Poids	1.2 kg



SP310 - 315 : RALLONGES

- Ces 2 rallonges permettent d'atteindre de manière ergonomique avec l'accessoire connecté à l'extrémité des surfaces difficiles d'accès.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	<u>SP310</u>	<u>SP315</u>
• Longueur du manche	50 cm	110 cm

Fiche technique Accessoires Gamme SP

SP200 : BUSE COUDEE : (Utiliser avec brosses SP30-SP31-SP32)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des zones étroites difficiles d'accès
- La buse coudée SP200 garantit le bionettoyage des zones difficiles d'accès
- Avec les brosses SP30-SP31-SP32 adaptées, elle permet d'éliminer les salissures



SP210 : BUSE CONTACT : (Utiliser avec MOP MV225)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des zones difficiles et complexes.
- La buse contact garantit une désinfection optimale des zones à risque et notamment les structures tubulaires .
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement..



SP220 : BROSSE 20 CM – HAUTE TEMP :

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes.
- La brosse SP220 est dotée d'une chambre vapeur qui stabilise la vapeur haute température. Elle assure une désinfection optimale des surfaces.
- La brosse SP220 permet de rénover les surfaces encrassées tout en garantissant une désinfection parfaite.



SP230 : BROSSE – RACLETTE 20 CM :

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes.
- La brosse-raclette SP230 assure un excellent bionettoyage des surfaces traitées en particulier dans l'environnement alimentaire.



SP240 : SUPPORT BONNETTE 20 CM : (Utiliser avec bonnette MV344 ou MV345)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes.
- Le support bonnette 20 cm avec sa bonnette adaptée (MV344 ou MV345) garantit un bionettoyage optimal des petites surfaces hautes planes.



SP270 : PLATEAU MOP 30 CM : (Utiliser avec MOP MV1404)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes planes.
- Le plateau MOP SP270 garantit un bionettoyage optimal des surfaces planes
- Associé à une MOP à usage long ou court, il élimine les résidus et souillures présents sur les supports.



SP280 et SP290: FLEXO VAPEUR 50 et 25 CM : (Utiliser avec MOP MV245 et 246)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces planes et complexes,
- Le Flexo vapeur garantit une désinfection optimale des surfaces planes et complexes telles les éclairages opératoires, matelas.....
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et rapidité de traitement.
- Associé à une MOP, il élimine les résidus et souillures présents sur les supports.



SP300 : LANCE VAPEUR 50CM (Utiliser avec brosses SP30-SP31-SP32)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des zones étroites difficiles d'accès
- Avec les brosses SP30-SP31-SP32 adaptées, elle permet d'éliminer les salissures

